

**Garant****ZCMX 10T304, Type: HBZ035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 20 mm

Type: HBZ035

Skæredybde a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HBZ035
Skæredybde a <sub>p</sub>	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning