

Garant**ZCMX 10T304, Type: HBZ030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

passer til værktøjs- \varnothing D_c : 20 mm

Type: HBZ030

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Skæremateriale	HM

Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Type	HBZ030
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning