

Garant**VC.T 160402, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 160402 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Spånryder	VS
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning