

Garant**ZCMX 10T304, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c : 20 mm

Type: HBZ025

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Type	HBZ025
Skærebetingelse	kontinuerlig
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning