



Rørskærer DP50 til HT-rør, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	818190 1
GTIN	4003773087809
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Værktøjskorpus i glasfiberforstærket kunststof. Vendeklinge, der kan skiftes uden brug af værktøj, i kuglelejestål af høj kvalitet. Optimal rørføring og let skæring takket være selvjusterende hjul med glideleje. Takket være den affjedrede skæreklinge er det ikke nødvendigt at foretage besværlig efterjustering under skæringen.

Fordel:

Et værktøj, to funktioner, tre diametre. **Gængse kunststof-afløbsrør skæres og affases let og rent i én arbejdsgang.** Glat snit: Ingen efterstilling, ingen afgratning og reduceret fare for forstoppelse eller beskadigelse af tætningen.

Anvendelse:

Skærer HT og mange andre kunststofrør med Ø 32, 40 eller 50 mm og en materialetykkelse på op til 2,4 mm. Let positionering takket være frit udsyn til kantstedet. Eftersnit eller fint snit fra ca. 10 mm sektionslængde mulig.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 818191 str. 1 og reserve-hurtigskifteakse nr. 818192 str. 1.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	32 mm
Til udvendig rør-Ø	40 mm
Til udvendig rør-Ø	50 mm

Vægt	294 g
Længde	202 mm
egnet til rørmateriale	Aluminium
egnet til rørmateriale	Kobber
egnet til rørmateriale	Messing
egnet til rørmateriale	VA
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Reserveklinge Type 1	818191 1
Reserve-hurtigskifteakse Type 1	818192 1