


Garant**CC.T 060202, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060202
Type	HU7315-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	AF
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt
Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning