

**Garant****CC.T 09T302, Type: HU7315-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CCMT 09T302 HU7315-1 Type: HU7315-1  
Spånryder: AF  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånryder	AF
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	G
Antal skift/skær	2

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T302
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Type	HU7315-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning