


Garant**CCGT 120402, Type: HB7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120402 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 120402
Spånbryder	AF
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7315-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning