

Garant**VC.T 160402, Type: HB7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 160402 HB7315-1 Type: HB7315-1
Spånbryder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160402
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7315-1

Spånbryder	AF
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tolerance	G
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning