



Selvnivellerende krydslinjelaser GLL, Type: 2-15G



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.

En vandret og 2 lodrette 360° linjer muliggør en lang række nye opgaver til samtidig markering, justering og nivellering indendørs. Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør). **IP64-beskyttelse.** Robust konstruktion med indfattede glas og gummibelagt hus til brug i krævende arbejdsbetingelser. Komfortabel, hurtig og sikker fastgørelse takket være universalholder LB 10 Professional med meget stærke magneter.

Grønne laserlinjer af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

4x batteri nr. 081561 LR6, universalholder LB 10, lasermåltavle og beskyttelsestaske.

Teknisk beskrivelse

Højde	115 mm
-------	--------

Rækkevidde	15 m
Stativgevind	1/4 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Producentbetegnelse	GLL 2-15 G
Antal medfølgende batterier	4
Fejlgrænse	±0,3 mm/m
Nivelleringsområde	±4 grader
Laserklasse	2
Vægt	570 g
Længde	126 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Bredde	63 mm
Laserens farve	grøn
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Produkttype	Krydslinjelaser

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6