

Garant**Digital dybdeskydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418685 200
GTIN	4062406773977
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Digital dybdeskydelære IP67 HCT med Bluetooth 5.0. **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Udførelse **med Bluetooth**. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 320 mm lang nr. 418689, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Serie	HCT
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Interface	Bluetooth-port
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	A1
Tværsnit, måleskinne	16×3,5 mm
Batteritype	Knapcelle
Brolængde	100 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021220 200
DAkkS-kalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm	021230 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Skrue til dybdelæreholder	412236