

Garant
VC.T 110304, Type: HB7315-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7315-1 Type: HB7315-1
 Spånbryder: AF
 Tolerance: G
 Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Spånbryder	AF
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110304

Type	HB7315-1
Skæremateriale	HM
Tolerance	G
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning