

Garant**ZCMX 10T304, Type: HBZ120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Artikelklasse	21K

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T304
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Type	HBZ120
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min

Skæremateriale	HM
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning