

AEG

Slagnøgle, Type: BSS18MTF12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld 18 V akku-slagnøgle med værktøjsholder med 1/2 tomme firkant.

- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **Greb med softgrip-støtte.**
- **Bæltékrog.**
- **Momentindstilling i 4 trin inklusive AutoStop til optimal tilspænding og løsning af hjulmøtrikker.**
- **børsteløs motor.**

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Egnet reservebatteri finder du under nr. 073846– 073848. Batteri-startsæt under nr. 073844.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Antal medfølgende akkuer	0

Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment	785 Nm
Slagtal	0 - 3800 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	BSS18MTF12
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Batteritype	Lithium-ion
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Vægt	1,65 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Produkttype	Slagnøgle