

**Garant****Digital dybdeskydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 418685 150    |
| GTIN                | 4062406773960 |
| Artikelklasse       | 41A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Digital dybdeskydelære IP67 HCT med Bluetooth 5.0. **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Udførelse **med Bluetooth**. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Ekstra bro 320 mm lang nr. 418689, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Reverserbar aflæsning                             | 0,01 mm                      |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet                |
| Brolængde   | 100 mm                       |
| Interface   | Bluetooth-port               |
| Batteritype                                       | Knapcelle                    |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                            |
| Kalibrering                                       | A1                           |
| Reverserbar aflæsning                             | 0,0005 tommer                |
| Beskyttelsesklasse IP                             | IP 67                        |
| Trådløs anvendelse                                | HID (Human Interface Device) |
| Trådløs anvendelse                                | HCT Mobile App               |
| Trådløs anvendelse                                | HCT Windows App              |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032                |
| Serie   | HCT                          |
| Tværsnit, måleskinne                              | 16×3,5 mm                    |
| Måleafvigelse E MPE                               | ±0,03 mm                     |
| Norm  | ISO 13385                    |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme                   |
| Måleværktøj                                       | digital                      |
| Materiale   | Specialstål, INOX            |
| Alle dele   | Hærdet                       |
| Emballage   | Stabil boks                  |
| Produkttype                                       | Dybdeskydelære               |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm       | 021220 200 |
| DAkkS-kalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 200 mm | 021230 200 |

**Tilbehør**

|  |               |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Afdækning til skydelære Type B                       | 412237 B      |
| Skrue til dybdelæreholder                            | 412236        |