


**Garant****HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201170 20
GTIN	4045197586025
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile skærekanter.

Mål svarende til DIN 6527.

Med **DLC-belægning sp<sup>2</sup>** af nyeste generation.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> inkl. fristilling	40 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,085 mm
Antal tænder Z	2
Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	19,5 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	26 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N
PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N

Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		
<b>Services</b>			

Skaftslibning Type HB

129100 HB