


**3M** Roloc™**Fiber-efterbehandlingslibeskiver (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554068 280
GTIN	638060893036
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt og effektivt **nylonfiber** kombineret **med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER)** giver høj slibeydelse og lang levetid.

**Anvendelse:**

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Udførelse	A very fine
Kornstørrelsessammenligning	280
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	23000 min <sup>-1</sup>

Produkttype

Slibefilt

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		