



## HM-radiusfræsere, TiAlN, Ø h10 DC: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	207155 4
GTIN	4045197126542
Artikelklasse	12X

### Teknisk beskrivelse

Skær-Ø $D_c$	4 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,023 mm
Skaft-Ø $D_s$	4 mm
Samlet længde L	75 mm
Skærlængde $L_c$	8 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	2 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h10
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	250 m/min	N
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		