


**3M** Roloc™**Fiber-efterbehandlingslibeskiver (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554069 100
GTIN	638060892909
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt og effektivt **nylonfiber** kombineret **med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER)** giver høj slibeydelse og lang levetid.

**Anvendelse:**

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	grov
Udførelse	A coarse
Kornstørrelsessammenligning	100
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm

maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibefilt

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		