



Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 160/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310705 160/4
GTIN	4019208525075
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.
DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Nøglefirkant K	10 mm
Vægt	9,5 kg
Højde, uden bakker H ₁	66 mm
Gennemgang E	42 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Højde, med bakker H ₂	92 mm
Konusstørrelse	4
Udv. Ø A	160 mm
Antal gevindtapper	3
Centrer-Ø B	63,5 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 160	315200 160
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 160	315000 160
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 160 mm	314000 160
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 160 mm	314600 160
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15