



## Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 160/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Artikelklasse	36S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

- **Planspiralring sænkmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

#### Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Materiale:

Stål

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

**Bemærk:**

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55027.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	4600 min <sup>-1</sup>
Vægt	9,8 kg
Gennemgang E	42 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Udv. Ø A	160 mm
Centrerkonus- Ø B	82,575 mm
Konusstørrelse	5
Antal gevindtapper	4
Nøglefirkant K	10 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	66 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	92 mm
Norm	DIN 702-3
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

**Tilbehør**

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 160 mm	314100 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 160 mm	314700 160
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 160	315100 160