



Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310505 160
GTIN	4019208526997
Artikelklasse	36S

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgøres med skruer bagfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt indvendigt.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200.

Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

Teknisk beskrivelse

Nøglefirkant K	10 mm
Højde, uden bakker H ₁	65 mm
Vægt	8,8 kg
Centrer-Ø B	125 mm
Centrerdybde C	4 mm
Udv. Ø A	160 mm
Højde, med bakker H ₂	91 mm
Gennemgang E	42 mm
maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 160 mm	314600 160
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 160 mm	314000 160
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 160	315000 160
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 160	315200 160