

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 12 mm, WC/C, sekskant: 3mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293044 3
GTIN	4062406785062
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilmåling i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang**.

Passer til:

Profilholder nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	7 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+0,06 til +0,08 mm
Forborings-Ø	3,05 mm
Nøglestørrelse	3 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	sekskant

L ₁	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	WC/C
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		