



Akku-slagskruemaskine, Type: GDS1050HC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**

3/4-tommers slagskruemaskine med **BITURBO** Brushless-teknologi og **Bluetooth-Connectivity**.

- **3 hastigheds-/momenttrin.**
- **2 driftstyper til metal og træ.**
- **Yderligere parametre kan indstilles individuelt via Toolbox-appen.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	1050 Nm
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M24
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN	13,5 m/s ²
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Slagtal	0 - 2600 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	2,9 kg
Akku-kapacitet	8 Ah
Producentbetegnelse	GDS18V-1050HC
maks. igangsætningsmoment	1700 Nm
Momenttrin	3
Interface	Bluetooth-port
Produkttype	Slagnøgle