



Fræsestiftsæt 8 dele, Z stål – grov, HM8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	547120 8
GTIN	4067263104582
Artikelklasse	52D

Beskrivelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Sæt med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540740 str. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	Z stål
Fortanding, finhedsgrad	grov
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM

Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	8
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		

Tilbehør

FræsestiftZ stål – grov Type A0616	540740 A0616
FræsestiftZ stål – grov Type A1020	540740 A1020
FræsestiftZ stål – grov Type A1225	540740 A1225
FræsestiftZ stål – grov Type C1225	540740 C1225
FræsestiftZ stål – grov Type D1009	540740 D1009
FræsestiftZ stål – grov Type F1225	540740 F1225
FræsestiftZ stål – grov Type G0820	540740 G0820
FræsestiftZ stål – grov Type L1020	540740 L1020