

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M10X75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Gevind M	M10×75
Udvendig Ø D	28 mm
Nyttelængde L ₁	75 mm
Udragende længde, A-mål	94 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder