

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mikro-præcisionsspændepatronforlænger med cylinderskaft,
Spændeområde: 1-6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.Skafter slebne efter hærkning.Mit RFID/balluffchip-boring.Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308820 – 308835, GARANT spændetænger nr. 309563, ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Nøglevidde str.	19 mm
Ød	20 mm

Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron