

**simturn AX Center Line udboringsindsats, venstre, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270513 3,2
GTIN	2050002064805
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Maks. stikdybde t_{maks}	0,2 mm
Radius R	0,15 mm
Til boringer fra Ø D_{min}	3,2 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	AC37X800
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 10,2$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		