

SIMTEK simturn<sup>MAX</sup>**simturn AX Center Line udboringsindsats, højre, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270505 1,4
GTIN	2050002064669
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Teknisk beskrivelse**

Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	0,15 mm
Radius R	0,1 mm
Indvendig køling	nej
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	AW3JX800
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		

Alu > 10% Si	betinget egnet			
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P	
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M	
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M	
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K	
CuZn	egnet			
kontinuerlig	egnet			
uregelmæssig	betinget egnet			
våd, maksimal	egnet			