

Garant**HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122481 10,5
GTIN	4062406791346
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal boringskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i titan > 850 N/mm ²	0,13 mm/o
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D _s	12 mm
Tolerance, nom. Ø	m7
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	39,3 mm
Spånnotlængde L _c	55,05 mm
Norm	DIN 6537 K
Nominel Ø D _c	10,5 mm
Samlet længde L	102 mm
Belægning	TiAlSiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
Inconel	egnet		
våd, maksimal	egnet		