

**Akku-slagskruemaskine, Type: GDX18V210C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
 - **Batteri-ladetilstandsindikator.**
- Kraftfuld slagskruemaskine med 2 driftstyper til metal og træ og **Bluetooth-Connectivity**.
- **Speciel kombineret værktøjsholder 1/2 tomme firkant og 1/4 tomme sekskant.**
 - **3-trins PowerControl – til forskellige drejningsmomenter ved forskellige anvendelser.**
 - **Yderligere parametre og driftstilstande via Toolbox-appen kan indstilles individuelt.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851– 073867.

Teknisk beskrivelse

Slagtal	0 - 4100 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer

Akku-kapacitet	4 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Typisk anvendelse	Strong
Vægt	1,2 kg
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, hård	210 Nm
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Værktøjsholder, drevprofil	Indvendig sekskant, udvendig firkant
Maks. vibration iht. EN	9,8 m/s ²
Producentbetegnelse	GDX18V210C
Batteritype	Lithium-ion
Momenttrin	3
maks. igangsætningsmoment	370 Nm
Interface	Bluetooth-port
Produkttype	Slagnøgle