


Garant**ER-spændemøtrik High Speed, Til ER: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309610 20
GTIN	4062406787318
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	19,5 mm
Til ER	20 mm
Gevind	M25×1,5

Nøglevidde str.	30 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Maks. tilspændingsmoment	110 Nm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 30 mm	613300 30
----------------------------------	-----------