

**Tørstøvsugere, Producentbetegnelse: VHS120CB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Nilfisk CFM „Grey Line“ industristøvsugere af høj kvalitet med lang levetid.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Teknisk beskrivelse

Beholdervolumen	37 l
Netspænding	230 V
Tænd/sluk-kontakt	ja
Indvendig tilslutningsdiameter	50 mm
Bredde	570 mm
Filtersystem	Stjernefilter

Energiforsyning	Med kabel
Længde	560 mm
Støvklasse – støvsuger	M
Filterrensning	manuel filterryster
Vægt	38 kg
Arbejdsstøj	74 dB(A)
Effektforbrug	2000 W
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Højde	1015 mm
Type af filter	Polyesterfilter
Netfrekvens	50 Hz
Produkttype	Våd- og tørsuger