

**Garant****HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122481 6,3
GTIN	4062406790950
Artikelklasse	11E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal boringskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Standard	DIN 6537 K
Samlet længde L	79 mm
Tolerance, nom. Ø	m7
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	34,05 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	24,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Belægning	TiAlSiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Inconel	egnet		
våd, maksimal	egnet		