

**HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK, AlTiN, Ø f9 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220294 8
GTIN	4034221167293
Artikelklasse	26X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formlutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.

Til **universel anvendelse** i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med **cylindrisk kerne** af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være **speciel endefladegeometri**.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	4
Samlet længde L	70 mm
Skær-Ø D _c	8 mm
Skaft	Safe-Lock h6
Skærlængde L _c	24 mm
Tolerance, nom. Ø	f9
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,052 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,16 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm

Fristilling-Ø D ₁	7,6 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	32 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Spiralvinkel	38 grader
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,044 mm
Belægning	AlTiN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	350 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	95 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	155 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		