

Garant**HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 9,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122481 9,2
GTIN	4062406791247
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal boringskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Nominal Ø D_c	9,2 mm
Norm	DIN 6537 K
Tilspænding f i titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
Samlet længde L	89 mm
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	m7
Skaft-Ø D_s	10 mm
Spånnotlængde L_c	47 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	33,2 mm
Belægning	TiAlSiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
Inconel	egnet		
våd, maksimal	egnet		