

**HAIMER MILL HM-torusfræser, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 10/0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220296 10/0,5
GTIN	4034221143129
Artikelklasse	26X

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **universel anvendelse** i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med **cylindrisk kerne** af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være **speciel endefladegeometri**.

Bemærk:

Form **HB** bestilles med **nr. 220297**.

Værktøjsholder med SAFE-LOCK-udtræksikring finder du i programmet under Spændeteknik.

Teknisk beskrivelse

Spiralvinkel	32 grader
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Fristilling-Ø D_1	9,5 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30,5 mm
Skærradius R_1	0,5 mm
Samlet længde L	73 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Skær-Ø D_c	10 mm

Antal tænder Z	4
Belægning	AlTiN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Tolerance, nom. Ø	f9
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $0,5 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $0,5 \times D$
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	480 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	375 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		

Uni	egnet
Olie	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet