

**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 522EHM-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588700 522EHM-E
GTIN	4059952534497
Artikelklasse	54B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal. HM-tandliste** for maksimal standtid på INOX.

**Leveringsomfang:**

1 dele

**Bemærk:**

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

**Teknisk beskrivelse**

Pladetykkelse (massiv plade)	2-4 mm
Betegnelse	522EHM
Klingelængde	115 mm
Skæretype	Lige snit, fint
Antal klinger	1
Tanddeling	1,4 mm
Savklingemateriale	HM
Egnet til	_522EHM
optimeret til materiale	INOX
Metalprofil (lukket)	< 50 mm
Produkttype	Bajonetsavklinge

