

Garant**HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122481 7,1
GTIN	4062406791032
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal boringskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	m7
Norm	DIN 6537 K
Skaft-Ø D_s	8 mm
Nominel Ø D_c	7,1 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	23,4 mm
Spånnotlængde L_c	34,05 mm
Tilspænding f i titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/o
Samlet længde L	79 mm
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlSiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD

Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
Inconel	egnet		
våd, maksimal	egnet		