

**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 956DHM-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588710 956DHM-E
GTIN	4059952534756
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til træ. HM-bestykkede tænder**, længste standtid i træ med metalgenstande (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

Leveringsomfang:

1 dele

Teknisk beskrivelse

Savklingemateriale	HM
optimeret til materiale	Træ med metal
Antal klinger	1
Tanddeling	4,3 mm
Plattetykkelse (træ med metalgenstande)	< 100 mm
Klingelængde	150 mm
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Produkttype	Bajonetsavklinge