

Garant**HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,9mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122681 8,9 |
| GTIN | 4062406792084 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Specielt til spåntagning af **titan- og nikkelbasislegeringer**. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til **lange standtider** kombineret med **optimal borningskvalitet** og **meget lidt gratdannelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------|
| Tilspænding f i titan > 850 N/mm ² | 0,12 mm/o |
| Samlet længde L | 103 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Standard | DIN 6537 |
| Spånnotlængde L_c | 61,05 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 47,7 mm |
| Nominel Ø D_c | 8,9 mm |
| Skaft-Ø D_s | 10 mm |
| Tolerance, nom. Ø | m7 |
| Belægning | TiAlSiN |
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 4xD |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Spidsvinkel | 140 grader |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Semi-standard | ja |
| Farvering | pink |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|----------------------------|-----------|----------------|----------|
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | | |
| Inconel | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |