



Elektriker-multiværktøj NexStrip®, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729501 1
GTIN	4003773088165
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberforstærket kunststof med ergonomisk tokomponentgreb. Afisolering af fleksible og massive ledere på 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Optimal tilpasning til specielle materialer eller temperaturbetingelser takket være finjustering.

Hurtig, præcis firkantpresning af enkelte kabeltyller fra 0,25 - 4 mm² iht. DIN 46228 del 1 + 4. Selvindstillende – muliggør hurtigt skift mellem forskellige størrelser. Med længdeanslag og trådskeer.

Fordel:

Skæring og **afisolering** af kablet samt **crimpning** af kabeltyllerne **med et værktøj**, tidskrævende værktøjsskift bortfalder.

Anvendelse:

Til fortrådning af elektroniske apparater, f.eks. PLC (programmerbar logisk styring), i husinstallationer eller i en autocamper.

Reservedel:

Reserveknive fås under nr. 728714 str. 10 og længdeanslag under nr. 728715 str. 10.

Teknisk beskrivelse

til ledertværsnit (crimpning)	0,25 - 4 mm ²
til ledertværsnit (skæring og isolering)	0,03 - 10 mm ²
Hel længde	190 mm

Produkttype

Crimptang elektromekanisk

TilbehørKniv til afisoleringstang Til ledertværsnit 10 mm²

728714 10

Længdeanslag til afisoleringstang Til ledertværsnit 10 mm²

728715 10