



## Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T108BHM-E



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588525 T108BHM-E
GTIN	4059952537894
Artikelklasse	54B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stiksavklinger med optimeret tandgeometri af hensyn til rene snit i **kunststof**. Holder til skaft med en enkelt knast. Hårdmetal-tandliste, længste standtid i hårde og abrasive materialer f.eks. fiberforstærkede kunststoffer (**CFK, GFK**).

#### Leveringsomfang:

3 dele

### Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, fint
Savklingemateriale	HM
Betegnelse	T108BHM
Tanddeling	2,2 mm
Klingelængde	92 mm
Antal klinger	3
Pladetykkelse (kunststof)	2-20 mm
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer
Egnet til	_T108BHM
Produkttype	Stiksavklinge

