


**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1157CHM-E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal. Hårdmetalbestykkede tænder**, tåler maksimal belastning, samtidigt fleksibel bæreklinge.

Kraftfuldt, groft snit. Ideel til rednings- og nedbrydningsarbejder.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

optimeret til materiale	INOX
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Savklingemateriale	HM
Pladetykkelse (hulplade)	4-12 mm
Betegnelse	1157CHM
Klingelængde	225 mm
Tanddeling	3 mm
Metalprofil (åben)	< 175 mm
Antal klinger	1
Produkttype	Bajonetsavklinge

