



Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1156XHM-E



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588710 1156XHM-E
GTIN	4059952534817
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger **til træ. HM-bestykkede tænder**, længste standtid i træ med metalgenstande (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

Leveringsomfang:

1 dele

Teknisk beskrivelse

Antal klinger	1
Savklingemateriale	HM
Egnet til	_1156XHM
Tanddeling	3,2 – 4,3 mm
Klingelængde	225 mm
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Betegnelse	1156XHM
Plattetykkelse (træ med metalgenstande)	< 175 mm
optimeret til materiale	Træ med metal
Produkttype	Bajonetsavklinge