

## duMONT Firkantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290426 12
GTIN	
Artikelklasse	29J

### Beskrivelse

**Anvendelse:**  
En indvendig firkant rømmes i én arbejdsgang.

### Teknisk beskrivelse

Nålelængde	305 mm
Udgangs- boring H8	12,8 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	2000 kg
Rømmelængde i stål	13 - 35 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Alu	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet