

## duMONT

### Firkantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 4



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

290426 4

GTIN

Artikelklasse

29J

#### Beskrivelse

##### Anvendelse:

En indvendig firkant rømmes i én arbejdsgang.

#### Teknisk beskrivelse

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde

340 kg

Udgangs- boring H8

4,1 mm

Nålelængde

130 mm

Rømmelængde i stål

5 - 12 mm

Skæremateriale

HSS

Produkttype

Rømmeværktøj

#### Brugerdata

Egnet til

V<sub>c</sub>

ISO-kode

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Alu	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet