

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, ubelagt, Ø f9 D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220306 20
GTIN	4034221141989
Artikelklasse	26Y

Beskrivelse**Bemærk:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,4 mm
Samlet længde L	40 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Skær-Ø D	20 mm
Skærlængde L ₂	30 mm
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,05 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	80 Nm
DUO-LOCK grænseflade	DL20
Ø D ₂	19,3 mm
Udhængslængde L ₁	30 mm
Nøglevidde str.	16 mm

Tolerance, nom. Ø	f9
Antal skær Z	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Deling af skærene	ulige
Spiralvinkel	37 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		