



Vinkelsliber GWS, Type: 17125SINOX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

1.700 W motor med elektronisk forvalg af omdrejningstal, f.eks. til **bearbejdning af rustfrit stål**. Fremragende, ergonomisk grebsomkreds: Førsteklasses ergonomi takket være betydeligt reduceret grebsomkreds.

Høj brugerbeskyttelse og kontrol: KickBackControl, blød opstart, genstartsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, vibrationsdæmpning og forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	125 mm
Emballage	Pap
Bemærk	KickBack-kontrol, genstartsbeskyttelse
Effektforbrug	1700 W
Netspænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Tilslutningsgevind	M14
Genstartsspærre	ja

Blød opstart	ja
Producentbetegnelse	GWS 17-125 S INOX
Nominel spænding	230 V
Vægt	2,4 kg
Netfrekvens	50 Hz
Kickbackstop	ja
Omdrejningstalområde	1900 - 7800 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber