

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, ubelagt, Ø f9 D1/R: 20/1,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220307 20/1,0
GTIN	4034221141996
Artikelklasse	26Y

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,05 mm
Samlet længde L	40 mm
Skærehoved-Ø D	20 mm
Hjørneradius	1 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	80 Nm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Ø $D_2$	19,3 mm
Nøglevidde str.	16 mm
DUO-LOCK grænseflade	DL20 mm
Tolerance, nom. Ø	f9
Antal skær Z	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	W
Deling af skærene	ulige
Spiralvinkel	37 grader
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 0,5×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		